



Dragon Skin_{sm} es una goma de silicona muy suave que es usado para hacer piel para películas de animación & criaturas de parques de diversiones se estira muchas veces de su tamaño original regresando a su tamaño original-estupendo para aplicaciones repetitivas. **Dragon Skin & Dragon Skin Q** (versión de curado más rápido) - con una mezcla de 1A:1B por volumen, son fáciles de usar y curan rápido a una goma transparente como agua. **Dragon Skin** resiste el gastado, también es usado para aplicaciones ortopédicas. Y, por supuesto, puedes hacer moldes suaves duraderos-echando o pintando.

Posibilidades de Colores ilimitadas . . Añade **Silc-Pig colorantes** a Dragon Skin para hacer pinturas que se adhieran al Dragon Skin una vez curado. Tu creación será flexible y se doblará sin signos de desprenderse o romperse. Estupendo para pruebas repetitivas.



Suave, Elástico & Retorna Indestructible



Ver por donde vas, hace toda la diferencia. "SORTA Clear" te ayudará a encontrar el camino

Con una experiencia de más de 35 años de hacer moldes y vacados, buscadores de fósiles Nelson Maniscalco y Marty Shemella son muy talentosos en la reproducción de fósiles y esqueletos. Continúan haciendo moldes y vacados para museos en todo el mundo y algunos de sus vacados de esqueletos de dinosaurios en bronce están en la colección de notables celebridades como Steven Spielberg y de horror como Steven King.

Ambos Maniscalco y Shemella son parte del profesorado de Cedar Crest College en Allentown, Pennsylvania, jactándose de una gran cantidad de fundiciones donde se hacen vacados de metales incluyendo bronce, cobre, oro, plata, hierro y platino.

Estudiantes que tienen la suerte que estos señores sean sus profesores aprenden los más finos detalles y puntos de como hacer moldes y vacados. Maniscalco y Shemella recientemente evaluaron el nuevo **SORTA Clear** de Smooth-On platino silicona transparente y ambos concluyeron que "no hay nada parecido en el mercado".

SORTA Clear_{sm} se mezcla 10A:1B por peso y debe ser puesto en la máquina de aspirar antes de ser echado al modelo. Se ca de un día para otro a una dureza de Shore 40A y ofrece **alta** resistencia al desgarre y propiedades físicas. **SORTA Clear_{sm}** sili-



Marty Shemella usa herramienta para manipular el modelo en el líquido de goma de SORTA Clear.

cona es bueno para hacer moldes de prototipos, moldes de joyería (proceso de cera perdida) y otras aplicaciones donde se saca el original del molde con una navaja y se necesita claridad para ver donde estas cortando. Que es lo Especial de **SORTA Clear**?

Según Mr. Shemella, "he tratado una gran variedad de "clear-cut" siliconas incluyendo Rhodia y el Shin Etsu KE1310. **SORTA Clear** es increíblemente fuerte, pero se corta como mantequilla-más fácil que otros. Es muy preciso, sin encojimiento ni distorsión. No tengo casi nada de uniones, lo que significa no limpieza después del vacado, ahorrando tiempo." **SORTA Clear** muestras están disponibles en tu distribuidor de Smooth-On ó en www.smooth-on.com.

